

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## SDN5800521 Декоративна рамка 3 елемента бяла



### Основни

Range name	Sedna
Обхват	Sedna
Приложение на устройството	Монтиране
Function	Декоративна рамка
Брой модули	Тройна
Посока на монтаж	Хоризонтален
Съвместимост на гамата	Sedna Контактен излаз
Cover frame color	Бяло (RAL 9003)

### Допълнителни устройства

Material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизирен
Покритие	Гланциран
Височина	80 mm
Широчина	227 mm
Дълбочина	7 mm
Depth of visual part	7 mm
Нето тегло на продукта	0,0375 kg

### Околна среда

IP степен на защита	IP20
---------------------	------

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	32,400 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	20,000 cm
Package 2 Length	31,000 cm
Package 2 Weight	770,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	4,504 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	<a href="#">Декларация На REACh</a>
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------