

Техническа спецификация за продукт Характеристики

SDN5800541 Декоративна рамка 3 елемента червена



Основни

Range name	Sedna
Обхват	Sedna
Приложение на устройството	Монтиране
Function	Декоративна рамка
Брой модули	Тройна
Посока на монтаж	Хоризонтален
Съвместимост на гамата	Sedna Контактен излаз
Cover frame color	Червен

Допълнителни устройства

Material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизирен
Покритие	Гланциран
Височина	80 mm
Широчина	227 mm
Дълбочина	7 mm
Depth of visual part	7 mm
Нето тегло на продукта	0,036 kg

Околна среда

IP степен на защита	IP20
---------------------	------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	33,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	20,500 cm
Package 2 Length	31,000 cm
Package 2 Weight	789,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	4,314 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------