



Основни

Range name	Sedna
Обхват	Sedna
Приложение на устройството	Монтиране
Function	Декоративна рамка
Брой модули	Тройна
Посока на монтаж	Вертикален
Съвместимост на гамата	Sedna Контактен излаз
Cover frame color	Червен

Допълнителни устройства

Material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Покритие	Гланциран
Височина	222 mm
Широчина	85 mm
Дълбочина	7 mm
Depth of visual part	7 mm
Нето тегло на продукта	0,0405 kg

Околна среда

IP степен на защита	IP20
---------------------	------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,700 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	22,800 cm
Package 1 Weight	41,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	9,600 cm
Package 2 Width	20,000 cm
Package 2 Length	30,800 cm
Package 2 Weight	820,000 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	2400
Package 3 Height	135,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	110,400 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------