



Principal

Linha de produto	Easy Harmony XALB
Tipo de produto ou componente	Invólucro vazio
Nome abreviado do dispositivo	XALB
Destino do produto	XB2 non-illuminated functions with 1 row contact block
Número de furos	2 recortes
Cor da base do invólucro	Cinza escuro
Cor da capa	Cinza claro
Material	PC
Grau de proteção IP	IP65 conforme IEC 60529

Complementar

Entrada de cabo	2,0 knock-outs diâmetro: 20 mm a lado 4,0 knock-outs diâmetro: 19 mm a inferior
Largura total CAD	68 mm
Altura total CAD	51 mm
Profundidade total CAD	104 mm
Peso líquido	0,12 kg

Meio ambiente

Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Classe de proteção contra choques elétricos	Classe II conforme IEC 60536
Normas	GB/T 14048.5 GB/T 14048.1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	7,195 cm
Package 1 Length	10,693 cm
Package 1 Weight	120,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,651 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	500
Package 3 Height	60,0 cm

Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	90,0 cm
Package 3 Weight	73,443 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declarção REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Dimensões

