



Principal

Linha de produto	Harmony XB5
Tipo de produto ou componente	Botão não luminoso
Nome abreviado do dispositivo	XB5
Material do aro	Plástico Plástico cinza escuro
Tipo de cabeçote	Normal (22mm)
Material do colar de fixação	Plástico
Diâmetro de montagem	22,5 mm
Quantidade indivisível de venda	1

Complementar

Durabilidade mecânica	10000000 ciclos
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Customizável	NA
Customizável	1
GCR BRIDGE	XB5AACUST03
Código de compatibilidade	XB5

Meio ambiente

Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-40...70 °C
Grau de proteção IP	IP67 IP69 IP69K IP66
Grau de proteção IK	IK03

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,1 cm
Package 1 Width	3,6 cm
Package 1 Length	5,4 cm
Package 1 Weight	36 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,909 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------