



Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Cabeça int. fim curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKD
Tipo de cabeçote	Cabeça giratória
Compatibilidade do produto	XCKS
Corpo associado	ZCKS5 ZCKSD35 ZCKS9H29 ZCKSD39H29 ZCKSD37 ZCKS1H29 ZCKSD37H29 ZCKS7H29 ZCKS6 ZCKS9 ZCKSD31H29 ZCKS5H29 ZCKS2 ZCKS1 ZCKSD39 ZCKS7 ZCKS8 ZCKS2H29 ZCKSD35H29 ZCKSD31 ZCKS6H29 ZCKS8H29
Movimento da cabeça de funcionamento	Giratório
Tipo de operador	Alavanca de rolamento Retorno por mola termoplástica
Tipo de abordagem	Abordagem lateral, 2 sentidos

Complementar

Atuação do interruptor	Por came de 30°
Ruptura positiva	Com
Material do cabeçote	Plástico

Meio ambiente


Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica do ambiente da aplicação	Ambiente padrão

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	7,800 cm
Package 1 Length	3,400 cm

Package 1 Weight	86,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,693 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
RoHS exemption information	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------