

# ZCKE21

## CABECOTE ALAVANCA COM ROLDANA TER ZCKE21



### Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Cabeça int. fim curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKE
Tipo de cabeçote	Cabeça do atuador
Compatibilidade do produto	XCKJ
Corpo associado	ZCKJ21H29 ZCKJ8 ZCKJ7H7 ZCKJ4 ZCKJ2 ZCKJ2H7 ZCKJ41H7 ZCKJ11H29 ZCKJ5H7 ZCKJ41 ZCKJ11H7 ZCKJD37 ZCKJ5 ZCKJ1 ZCKJ2H29 ZCKJ8H29 ZCKJD37H7 ZCKJ6H29 ZCKJ9H29 ZCKJD39H7 ZCKJ7 ZCKJD35H7 ZCKJD35 ZCKJD31H7 ZCKJD39H29 ZCKJ21 ZCKJ4H29 ZCKJD39 ZCKJ1H7 ZCKJ6H7 ZCKJD31H29 ZCKJ21H7 ZCKJD35H29 ZCKJ9 ZCKJ11 ZCKJ6 ZCKJ4H7 ZCKJD37H29 ZCKJ9H7 ZCKJ5H29 ZCKJ41H29 ZCKJ8H7 ZCKJD31 ZCKJ1H29 ZCKJ7H29
Movimento da cabeça de funcionamento	Linear Giratório
Tipo de operador	Atuador da alavanca de rolamento Retorno por mola termoplástica
Tipo de abordagem	Abordagem lateral, 1 direção

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Complementar

Atuação do interruptor	Por came de 30°
Ruptura positiva	Com
Material do cabeçote	Metal


## Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica do ambiente da aplicação	Ambiente padrão

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,800 cm
Package 1 Width	4,600 cm
Package 1 Length	6,200 cm
Package 1 Weight	182,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,560 kg

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
RoHS exemption information	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------