



Principal

Linha	Prisma
Linha de produto	Prisma G
Tipo de produto ou componente	Painel lateral
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório para quadro Peça sobressalente
Compatibilidade da linha	Prisma G invólucro
Installation description	Invólucro montado na parede
Local de montagem	Lado
Número de módulos verticais (50 mm)	12

Complementar

Tratamento de proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Acabamento da superfície	Acetinado Poliéster epóxi texturizada
Cor	Branco (RAL 9001)
Opções de cores especiais	Sim
Largura	200 mm
Altura	625 mm
Profundidade	180 mm
Peso líquido	1,29 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP30
Grau de proteção IK	IK07 IK08

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	1,388 kg
Pacote 1 Altura	5,0 cm
Pacote 1 largura	21,0 cm
Pacote 1 Comprimento	68,0 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	60
Peso do pacote 2	97,0 kg
Pacote 2 Altura	67,0 cm
Largura do pacote 2	80,0 cm
Comprimento do pacote 2	120,0 cm

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------