



Principal

Linha de produto	Dexson
Tipo de produto ou componente	Entroncamento com fendas
Apresentação do dispositivo	Com tampa
Tonalidade de cor	Cinza

Complementar

Dimensão do entroncamento	60 x 60 mm
Particionamento de compartimentos	1 compartimento
Material	PVC (Policloreto de vinila)
Distância entre as fendas	8 mm
Altura da fenda	45 mm
Largura da fenda	20 mm
Comprimento	2000 mm
Largura	60 mm
Altura	60 mm

Meio ambiente

Retardamento de chamas	HB conforme UL 94 Autoextinguível
Temperatura ambiente para funcionamento	-40...85 °C
Característica do ambiente da aplicação	Resistente a lubrificante Resistente a impactos Resistente a óleo

Unidades de embalagem

Peso do pacote 1	1,102 kg
Pacote 1 Altura	1,000 mm
Pacote 1 largura	1,000 mm
Pacote 1 Comprimento	1,000 mm

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim

Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------
