



Principal

Linha de produto	Dexson
Tipo de produto ou componente	Braçadeira do cabo
Aplicação do dispositivo	Trabalho pesado
Tonalidade de cor	Preto
Quantidade por conjunto	Conjunto de 100

Complementar

Condição de uso	Interno/externo
Material	PA (poliamida) com estabilização 6.6 UV
Comprimento	150 mm
Largura	3,2 mm

Meio ambiente

Normas	IEC 61084-2-1 UL 62275
Retardamento de chamas	V2 conforme UL 94 Autoextinguível
Temperatura ambiente para funcionamento	-40...85 °C
Característica do ambiente da aplicação	Resistente aos raios UV

Unidades de embalagem

Peso do pacote 1	0,085 kg
Pacote 1 Altura	1,000 mm
Pacote 1 largura	1,000 mm
Pacote 1 Comprimento	1,000 mm

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------
