



Principal

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Linha de produto | Dexson |
| Tipo de produto ou componente | Braçadeira do cabo |
| Aplicação do dispositivo | Trabalho pesado |
| Tonalidade de cor | Preto |
| Quantidade por conjunto | Conjunto de 100 |

Complementar

| | |
|-----------------|---|
| Condição de uso | Interno/externo |
| Material | PA (poliamida) com estabilização 6.6 UV |
| Comprimento | 350 mm |
| Largura | 4,8 mm |

Meio ambiente

| | |
|---|--------------------------------------|
| Normas | IEC 61084-2-1 UL 62275 |
| Retardamento de chamas | V2 conforme UL 94 Autoextinguível |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -40...85 °C |
| Característica do ambiente da aplicação | Resistente aos raios UV |

Unidades de embalagem

| | |
|----------------------|----------|
| Peso do pacote 1 | 0,278 kg |
| Pacote 1 Altura | 1,000 mm |
| Pacote 1 largura | 1,000 mm |
| Pacote 1 Comprimento | 1,000 mm |

Oferta sustentável

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declaração REACH |
| REACH sem SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU |
| Sem metais pesados tóxicos | Sim |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declaração RoHS China |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |

Garantia contratual

| | |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|
