

SMV1500AI-BR

Nobreak Easy UPS da APC, interativo com a linha, 1500 VA, torre, 220 V, 6 tomadas de saída NBR 14136, AVR, LCD



Visão geral

Apresentação	Easy UPS provides power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Prazo de entrega	Normalmente em Estoque

Principal

Main Input Voltage	220 V
Outras Tensões de Entrada	220 V
Main Output Voltage	220 V
Potência nominal em W	1050 W
Potência nominal em VA	1500 VA
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	NBR 14136 Brasileiro
Output connection type	6 NBR 14136 Brasileiro
Tipo de bateria	Bateria Chumbo-Acido
Equipamentos fornecidos	CD de documentação

Baterias & Tempo de operação

Tempo de recarga típico	4 H
Voltagem da bateria	24 V
Duração da bateria	3...5 ano(s)
Autonomia expansível	0

Geral

UPS size	WS
----------	----

Físico

Altura	22 cm
Largura	16 cm
Profundidade	41 cm
Peso líquido	15,5 kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Entrada

Frequência da rede	45...65 Hz +/- 1 Hz auto-sensoamento
Limites da tensão de entrada	165...290 V

Saída

Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica)	50/60 Hz +/- 1 Hz não sincronizada
Crest factor	3 : 1
Topologia	Linha Interactiva
Wave type	Onda senoidal
Graph display	1
Tempo de Transferência	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Ambiental

Temperatura ambiente para funcionamento	0...40 °C
Umidade relativa	0...95 % sem condensação
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura ambiente para armazenamento	-10...40 °C
Umidade Relativa de Armazenamento	0...95 % sem condensação
Altitude de armazenamento	0...15000 m
Nível acústico	45 dBA
Grau de proteção IP	IP20

Comunicação & Gerenciamento

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe de surto de energia	190 J
----------------------------	-------

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	32,5 cm
Package 1 Width	50,5 cm
Package 1 Length	26,7 cm
Package 1 Weight	17,2 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	2-year UPS + 1-year Battery
----------	-----------------------------