

Planilha de Produto

Características

XVUZ100T

Base de fixação, Ø60, preta, haste de 100mm com suporte em L

Principal

Linha de produto	XVU Harmony
Tipo de produto ou componente	Luz torre modular
Tipo de acessórios/peças separadas	Placa de fixação
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório de fixação e montagem
Nome do componente	XVU
Diâmetro de montagem	60 mm

Complementar

Pole height	100 mm
Suporte de montagem	Base de fixação com haste e suporte em L
Compatibilidade do produto	Parte superior: CA/CC corpo
Material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 conforme UL 94 ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) PC (policarbonato) Alumínio prata
Cor da caixa	Preto
Conexões - terminais	Empurre
Tensão nominal de alimentação [Us]	24 V CA/CC 110...240 V CA
Comprimento	150 mm
Peso líquido	0,22 kg

Meio ambiente

Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...50 °C
Grau de proteção IP	IP32
Certificações do produto	CSA[RETURN]CE[RETURN]UL

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,1 cm
Package 1 Width	19,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	387,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,685 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	48

Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	30,73 kg

Oferta sustentável

Embalagens sem plástico	Não
Pacote com papelão reciclável	Não
Número SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
Regulamentação REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações de Isenção RoHS	Sim
Regulamento RoHS da China	Declaração RoHS China
Divulgação ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Recolha de produtos	No
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)	2

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------