

Principal

Linha de produto	Telemecanique Componentes de cablagem
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadas	Conectores pré-cabeados
Nome da série	Função genérica

Complementar

Conexão elétrica	Conector fêmea reto M12, 4 pinos
Fixação de cabo do conector	Aparafusar
Material do colar	Metal
LED de status de indicação	Sem
Comprimento do cabo	5 m
Diâmetro externo do cabo	4,6 mm
Composição de cabos	4 x 0,25 mm ²
Material de isolamento do fio	PVC
[Ue] tensão de operação nominal	250 V CA 300 V CC
[In] Corrente nominal	3 A
Resistência de contato	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso líquido	0,201 kg

Meio ambiente


Grau de proteção IP	IP65 IP67
Certificações do produto	cULus
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...80 °C estático
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...80 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	167,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,606 kg

Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	65,500 kg

Oferta sustentável

Embalagens sem plástico	Não
Pacote com papelão reciclável	Não
Número SCIP	9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações de Isenção RoHS	 Sim
Recolha de produtos	No

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------