

# XZCPV1241L2

## CABO PVC 4 PINOS COM CONECTOR M12 FEMEA COTOVELO 2 METROS XZCPV1241L2



### Principal

Linha de produto	Telemecanique Componentes de cablagem
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadas	Conectores pré-cabeados
Nome da série	Função genérica

### Complementar

Conexão elétrica	Conector fêmea em cotovelo M12, 4 pinos
Fixação de cabo do conector	Aparafusar
Material do colar	Metal
LED de status de indicação	Sem
Comprimento do cabo	2 m
Diâmetro externo do cabo	4,6 mm
Composição de cabos	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Material de isolamento do fio	PVC
[Ue] tensão de operação nominal	250 V CA 300 V CC
[In] Corrente nominal	3 A
Resistência de contato	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso líquido	0,09 kg

### Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP67 IP65
Certificações do produto	cULus
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...80 °C estático
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...80 °C

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	77,0 g
Pacote 1 Altura	1,5 cm
Pacote 1 largura	15,0 cm
Pacote 1 Comprimento	16,0 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	40
Peso do pacote 2	3,735 kg
Pacote 2 Altura	15,0 cm

Largura do pacote 2	30,0 cm
Comprimento do pacote 2	40,0 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	640
Pacote 3 Peso	73,38 kg
Pacote 3 Altura	77,0 cm
Largura do pacote 3	80,0 cm
Pacote 3 Comprimento	60,0 cm

### Oferta sustentável

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>

### Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------