



Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Alavanca do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKY
Compatibilidade do produto	XCKJ
Cabeça associada	ZCKE05
Movimento da cabeça de funcionamento	Giratório
Tipo de operador	Alavanca de rolamento Retorno por mola termoplástica (-)
Tipo de abordagem	Abordagem lateral

Complementar

Atuação do interruptor	Por came de 30°
Ruptura positiva	Com

Meio ambiente

Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...70 °C para ambiente padrão -40...70 °C para temperatura baixa
Temperatura ambiente do ar para armazenamento	-40...70 °C ambiente padrão -40...70 °C temperatura baixa
Característica do ambiente da aplicação	Ambiente padrão Temperatura baixa

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,400 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	5,600 cm
Package 1 Weight	19,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,274 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Mercury free	Sim
RoHS exemption information	Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia

18 meses
