

### Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Alavanca do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKY
Compatibilidade do produto	XCKL XCKM XCKS
Cabeça associada	ZCKD05
Movimento da cabeça de funcionamento	Giratório
Tipo de operador	Alavanca de rolamento Retorno por mola elastômero (comprimento variável, diâmetro do rolamento 50 mm)
Tipo de abordagem	Abordagem lateral

### Complementar

Atuação do interruptor	Por came de 30°
Ruptura positiva	Sem


### Meio ambiente

Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...70 °C para ambiente padrão
Temperatura ambiente do ar para armazenamento	-40...70 °C ambiente padrão
Característica do ambiente da aplicação	Ambiente padrão

### Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,992 kg

### Oferta sustentável

Embalagens sem plástico	Não
Pacote com papelão reciclável	Não
Número SCIP	4e3ac372-f56f-42ac-993a-f5385282c912
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações de Isenção RoHS	 Sim

---

Perfil de circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos	No

---

### Garantia contratual

---

Garantia	18 meses
----------	----------

---