



Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Slotted trunking (**)
Presentación del dispositivo	With cover (**)
Tono de color	Gris
Color	Gris

Complementario

Enlace de sección cruzada	120 x 60 mm
Compartimentación	1 compartimo
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Distancia entre ranuras	8 mm
Alto de ranura	45 mm
Ancho de ranura	20 mm
Longitud	2000 mm
Ancho	120 mm
Altura	60 mm

Entorno

Resistencia a las llamas	HB acorde a UL 94 Autoextinguible
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...85 °C
Características ambientales	Resistente al impacto Resistencia al aceite Lubricante resistente

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	2,18 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
