



Principal

Tipo de Producto o Componente	Canalización en suelo
Tipo de suelo	En nivel
Equipo suministrado	Adhesivo (**)
Gama	Dexson

Complementario

Enlace de sección cruzada	60 x 13 mm
Compartimentación	2 compartimentos
Modo de fijación	Adhesivo
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Longitud	2000 mm
Ancho	60 mm
Altura	13 mm
Tono de color	Gris

Entorno

Resistencia a las llamas	HB acorde a UL 94 Autoextinguible
Normas	IEC 61084-2-1 UL 1595
Características ambientales	Resistente al impacto Lubricante resistente Resistencia al aceite
Grado de Protección IP	IP42

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,692 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
