



### Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Mini trunking (**)
Presentación del dispositivo	With cover (**)
Equipo suministrado	Sin adhesivo
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Cantidad por juego	1
Color	Blanco
Gama	Dexson

### Complementario

Enlace de sección cruzada	25 x 25 mm
Compartimentación	1 compartimo
Modo de fijación	Fijado mediante tornillo
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Longitud	2000 mm
Ancho	25 mm
Altura	25 mm

### Entorno

Resistencia a las llamas	HB acorde a UL 94 V0 Autoextinguible M1 acorde a UNE 23727
Normas	IEC 61084-2-1 UL 1595
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Características ambientales	Resistencia al aceite Resistente al impacto Lubricante resistente
Grado de Protección IP	IP42
Grado de protección IK	IK07

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,359 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>

---

Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

---

### Garantía contractual

---

Periodo de garantía	5 Years
---------------------	---------

---