

Hoja de datos del producto

Características

DXN10082

Canaleta Dexson Gris ranurada 60x40mm sin adhesivo



Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Slotted trunking ((*))
Presentación del dispositivo	With cover ((*))
Tono de color	Gris
Color	Gris

Complementario

Enlace de sección cruzada	60 x 40 mm
Compartimentación	1 compartimo
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Distancia entre ranuras	8 mm
Alto de ranura	25 mm
Ancho de ranura	20 mm
Longitud	2000 mm
Ancho	60 mm
Altura	40 mm

Entorno

Resistencia a las llamas	HB acorde a UL 94 Autoextinguible
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...85 °C
Características ambientales	Lubricante resistente Resistente al impacto Resistencia al aceite

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,876 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------