




Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Mini trunking ((*))
Presentación del dispositivo	With cover ((*))
Equipo suministrado	Sin adhesivo
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Cantidad por juego	1
Color	Blanco
Gama	Dexson

Complementario

Enlace de sección cruzada	32 x 12 mm
Compartimentación	1 compartimo
Modo de fijación	Fijado mediante tornillo
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Longitud	2000 mm
Ancho	32 mm
Altura	12 mm

Entorno

Resistencia a las llamas	HB acorde a UL 94 V0 Autoextinguible M1 acorde a UNE 23727
Normas	IEC 61084-2-1 UL 1595
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Características ambientales	Resistencia al aceite Resistente al impacto Lubricante resistente
Grado de Protección IP	IP42
Grado de protección IK	IK07

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,276 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 Years
---------------------	---------