$\mathbf{P}$	rı	n	CI	n	2
			u	ı	а

Gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Mini trunking ((*))
Presentación del dispositivo	With cover ((*))
Equipo suministrado	Sin adhesivo
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Cantidad por juego	1
Color	Blanco
Gama	Dexson

# Complementario

Enlace de sección cruzada	32 x 12 mm	
Compartimentación	1 compartimo	
Modo de fijación	Fijado mediante tornillo	
Material	PVC (cloruro de polivinilo)	
Acabado exterior	Sin tratar	
Longitud	2000 mm	
Ancho	32 mm	
Altura	12 mm	

#### Entorno

Resistencia a las llamas	HB acorde a UL 94 V0 Autoextinguible M1 acorde a UNE 23727
Normas	IEC 61084-2-1 UL 1595
Temperatura ambiente de funcionamiento	-560 °C
Características ambientales	Resistencia al aceite Resistente al impacto Lubricante resistente
Grado de Protección IP	IP54
Grado de protección IK	IK07

# Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Peso	0,276 kg	

# Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	☑ Declaración De REACh	
REACh libre de SVHC	Sí	
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE	
Información de exención de RoHS	<b>₫</b> Sí	
Regulación de RoHS de China	☑ Declaración RoHS China	

Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	
Huella de carbono (kg.eq.CO2)	2	

# Garantía contractual

Pariodo do garantía	F. Vooro
Periodo de garantía	5 rears