



Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Slotted trunking (**)
Presentación del dispositivo	With cover (**)
Tono de color	Negro
Color	Negro

Complementario

Enlace de sección cruzada	40 x 40 mm
Compartimentación	1 compartimo
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Distancia entre ranuras	8 mm
Alto de ranura	25 mm
Ancho de ranura	20 mm
Longitud	2000 mm
Ancho	40 mm
Altura	40 mm

Entorno

Resistencia a las llamas	HB acorde a UL 94 Autoextinguible
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...85 °C
Características ambientales	Lubricante resistente Resistente al impacto Resistencia al aceite

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,696 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

---