

# Hoja de datos del producto

## Características

# DXN10171

## Canaleta Dexson Blanca 40x25mm con adhesivo



### Principal

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Gama de producto              | Dexson                            |
| Tipo de Producto o Componente | Trunking                          |
| Presentación del dispositivo  | With cover ((*))                  |
| Equipo suministrado           | Adhesivo ((*))                    |
| Tono de color                 | Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
| Color                         | Blanco                            |
| Gama                          | Dexson                            |

### Complementario

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Enlace de sección cruzada | 40 x 25 mm                           |
| Compartimentación         | 2 compartimentos                     |
| Modo de fijación          | Adhesivo<br>Fijado mediante tornillo |
| Material                  | PVC (cloruro de polivinilo)          |
| Longitud                  | 2000 mm                              |
| Ancho                     | 40 mm                                |
| Altura                    | 25 mm                                |

### Entorno

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Resistencia a las llamas    | HB acorde a UL 94<br>Autoextinguible                                    |
| Normas                      | IEC 61084-2-1<br>UL 1595                                                |
| Características ambientales | Lubricante resistente<br>Resistente al impacto<br>Resistencia al aceite |
| Grado de Protección IP      | IP42                                                                    |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Peso                     | 0,623 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                          |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                            |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Si                                                                                                              |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS | Si                                                                                                              |

|                        |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicación ambiental | <a href="#"> Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                           |

Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|