



Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Trunking
Presentación del dispositivo	With cover (**)

Complementario

Enlace de sección cruzada	40 x 12 mm
Compartimentación	2 compartimentos
Modo de fijación	Adhesivo
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Acabado exterior	Lamina recubierta
Longitud	2000 mm
Ancho	40 mm
Altura	12 mm

Entorno

Resistencia a las llamas	M1
Grado de Protección IP	IP54
Grado de protección IK	IK07

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	32,0 cm
Paquete 1 Longitud	202,0 cm
Paquete 1 Peso	0,362 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
