

Hoja de datos del producto

Características

DXN3012N

Amarre Dexson T12 Negro (30cm x 4.8mm)x100 TP



Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Cable tie ((*))
Sistema de instalación de cableado	Materiales para instalación
Aplicación del Dispositivo	Carga pesada
Cantidad por juego	Juego de 100
Gama	Dexson

Complementario

Condiciones de Uso	Interiores/exteriores
Material	PA (poliamida) 6.6 UV-estabilizado
Longitud	300 mm
Ancho	4,8 mm
Tono de color	Negro
Color	Negro

Entorno

Normas	IEC 61084-2-1 UL 62275
Resistencia a las llamas	V2 acorde a UL 94 Autoextinguible
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...85 °C
Características ambientales	Resistencia UV

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	37 cm
Paquete 1 Ancho	31 cm
Paquete 1 Longitud	38 cm
Paquete 1 Peso	11,96 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	 Si
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 Meses