



Principal

Tipo de Producto o Componente	Base de montaje
Equipo suministrado	Adhesive (**)
Cantidad por juego	Juego de 100

Complementario

Destino de producto	Abrazadera de cables 2,5 mm anchura Abrazadera de cables 3,2 mm anchura
Modo de fijación	Fijado mediante tornillo Adhesivo
Material	PA (poliamida) 6,6
Ancho	25 mm
Profundidad	25 mm

Entorno

Normas	IEC 61084-2-1 UL 1595
Resistencia a las llamas	V2 acorde a UL 94 Autoextinguible
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,169 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
