



### Principal

Tipo de Producto o Componente	Cable ordenado
-------------------------------	----------------

### Complementario

Destino de producto	5...24 cable AWG 16
Condiciones de Uso	Exterior
Material	PE (polietileno)
Diámetro	12 mm
Longitud	10 m

### Entorno

Normas	IEC 61084-2-1
Resistencia a las llamas	V2 acorde a UL 94 Autoextinguible

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,386 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------