



Principal

Tipo de Producto o Componente	Cable ordenado
-------------------------------	----------------



Complementario

Destino de producto	12...40 cable AWG 16
Condiciones de Uso	Exterior
Material	PE (polietileno)
Diámetro	19 mm
Longitud	10 m

Entorno

Normas	IEC 61084-2-1
Resistencia a las llamas	V2 acorde a UL 94 Autoextinguible

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,772 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------