



Principal

| Tipo de Producto o Componente | Cable ordenado |
|-------------------------------|----------------|
|-------------------------------|----------------|



Complementario

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Destino de producto | 24...60 cable AWG 16 |
| Condiciones de Uso  | Exterior             |
| Material            | PE (polietileno)     |
| Diámetro            | 25 mm                |
| Longitud            | 10 m                 |

Entorno

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Normas                   | IEC 61084-2-1                        |
| Resistencia a las llamas | V2 acorde a UL 94<br>Autoextinguible |

Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Peso                     | 1,32 kg |

Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                          |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                            |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Si                                                                                                              |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Si</a>                                                                                              |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                   |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                            |

Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|