Hoja de datos del producto HOM115 Características

Interruptor Enchufable Homeline 1P 15A 10kA 120/240Vac

Principal	
Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	15 A
Certifications	Registrado por UL
Voltage Rating	120/240 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	1P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Spaces	1
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR and Switching Duty rated
Electrical Connection	Terminal de fijación para 2 cables
Wire Size	1 x AWG 14AWG 8 (aluminio/cobre) 2 x AWG 14AWG 10 (cobre)

Complementario

Par de apriete	4,0 N.m para 2,56 mm² - tipo de cable: AWG 14AWG 8)
Altura	79,50 mm
Ancho	25,4 mm
Profundidad	75,69 mm

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C		
--	-------	--	--

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,54 cm
Paquete 1 Ancho	7,62 cm
Paquete 1 Longitud	7,62 cm
Paquete 1 Peso	131,995 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,144 cm
Paquete 2 Ancho	7,62 cm
Paquete 2 Longitud	28,194 cm
Paquete 2 Peso	1,288 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	28,194 cm
Paquete 3 Ancho	18,034 cm
Paquete 3 Longitud	42,418 cm
Paquete 3 Peso	13,222 kg

Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	Declaración De REACh	
Directiva RoHS de la UE	Cumple [☑] Declaración RoHS UE	
Toxic de metal pesado libre	Sí	
Sin mercurio	Sí	
Información de exención de RoHS	₫Sí	
Regulación de RoHS de China	☑ Declaración RoHS China	
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	22	

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------