



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	15 A
Certifications	Registrado por UL
Voltage Rating	120 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	1P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Spaces	1
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Terminales con abrazaderas de tornillo
Wire Size	1 x AWG 14...AWG 10 (aluminio/cobre)

Complementario

Par de apriete	4,1 N.m para 2,5...6 mm ² - tipo de cable: AWG 14...AWG 10)
Altura	79,50 mm
Ancho	25,40 mm
Profundidad	75,69 mm

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,91 cm
Paquete 1 Ancho	13,72 cm
Paquete 1 Longitud	3,3 cm
Paquete 1 Peso	272,16 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	38
Paquete 2 Altura	9,906 cm
Paquete 2 Ancho	35,306 cm
Paquete 2 Longitud	52,832 cm
Paquete 2 Peso	11,204 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	1824
Paquete 3 Altura	101,6 cm
Paquete 3 Ancho	101,6 cm
Paquete 3 Longitud	121,92 cm
Paquete 3 Peso	537,779 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------