

Hoja de datos del producto

Características

HOM120EPD

Interruptor enchufable Homeline 20A 1P 120
VAC 10 kA GFCI 30mA



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	20 A
Certifications	Registrado por UL
Voltage Rating	120 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	1P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Spaces	1
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase B 30 mA
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Terminales con abrazaderas de tornillo
Wire Size	1 x AWG 14...AWG 8 (aluminio/cobre)

Complementario

Par de apriete	4,0 N.m para 2,5...6 mm ² - tipo de cable: AWG 14...AWG 8)
----------------	---

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,302 cm
Paquete 1 Ancho	9,906 cm
Paquete 1 Longitud	13,97 cm
Paquete 1 Peso	276,691 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	Lifetime
---------------------	----------