



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	20 A
Certifications	Registrado por UL
Voltage Rating	120 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	1P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Spaces	1
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Terminales con abrazaderas de tornillo
Wire Size	1 x AWG 14...AWG 10 (aluminio/cobre)

Complementario

Par de apriete	4,1 N.m para 2,5...6 mm ² - tipo de cable: AWG 14...AWG 10)
Altura	79,50 mm
Ancho	25,40 mm
Profundidad	75,69 mm

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,05 cm
Paquete 1 Ancho	1,03 cm
Paquete 1 Longitud	11,05 cm
Paquete 1 Peso	295,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	38
Paquete 2 Altura	10,03 cm
Paquete 2 Ancho	35,05 cm
Paquete 2 Longitud	52,03 cm
Paquete 2 Peso	11,21 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------