Hoja de datos del producto HOM130 Características

Interruptor Enchufable Homeline 1P 30A 10kA 120/240Vac

Principal	
Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	30 A
Certifications	Registrado por UL
Voltage Rating	120/240 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	1P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Spaces	1
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Terminal de fijación para 2 cables
Wire Size	1 x AWG 14AWG 8 (aluminio/cobre) 2 x AWG 14AWG 10 (cobre)

Complementario

Par de apriete	4,0 N.m para 2,56 mm² - tipo de cable: AWG 14AWG 8)
Altura	79,50 mm
Ancho	25,4 mm
Profundidad	75,69 mm

Entorno

|--|

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,03 cm
Paquete 1 Ancho	6,35 cm
Paquete 1 Longitud	7,37 cm
Paquete 1 Peso	158,76 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,128 cm
Paquete 2 Ancho	6,35 cm
Paquete 2 Longitud	25,908 cm
Paquete 2 Peso	1,59 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	26,924 cm
Paquete 3 Ancho	17,526 cm
Paquete 3 Longitud	42,164 cm
Paquete 3 Peso	15,9 kg

Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	Declaración De REACh	
Directiva RoHS de la UE	Cumple Declaración RoHS UE	
Toxic de metal pesado libre	Sí	
Sin mercurio	Sí	
Información de exención de RoHS	₫sí	
Regulación de RoHS de China	☑ Declaración RoHS China	
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	23	

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------