



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	30 A
Certifications	Registrado por UL
Voltage Rating	120/240 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	1P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Spaces	1
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Terminal de fijación para 2 cables
Wire Size	1 x AWG 14...AWG 8 (aluminio/cobre) 2 x AWG 14...AWG 10 (cobre)

Complementario

Par de apriete	4,0 N.m para 2,5...6 mm ² - tipo de cable: AWG 14...AWG 8)
Altura	79,50 mm
Ancho	25,40 mm
Profundidad	75,69 mm

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,03 cm
Paquete 1 Ancho	6,35 cm
Paquete 1 Longitud	7,37 cm
Paquete 1 Peso	158,76 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,128 cm
Paquete 2 Ancho	6,35 cm
Paquete 2 Longitud	25,908 cm
Paquete 2 Peso	1,59 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	26,924 cm
Paquete 3 Ancho	17,526 cm
Paquete 3 Longitud	42,164 cm
Paquete 3 Peso	15,9 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------