

Hoja de datos del producto

Características

HOM2175SB

Protector de sobretensiones 2P 240VAC
22,5kA protección 3



Principal

Producto	Dispositivo de protección contra sobretensiones
Gama	Homeline

Complementario

Tensión nominal	120/240 V AC
MCOV	150 V 300 V
SCCR	22 kA
Corriente de choque	22,5 kA
Corriente nominal	5 kA
Número de fases	1 fase
Configuración del cableado	3-hilos
Señalización local	1 LED verde para funcionamiento normal
Destino de producto	Load center Homeline
Altura	93,98 mm
Anchura	50,80 mm
Profundidad	66,04 mm

Entorno

Ambiente de funcionamiento	65 °C
Clasificación de la caja	NEMA 1
Normas	UL 1449:ed. 4, estado 1 tipo II

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,588 cm
Paquete 1 Ancho	6,858 cm
Paquete 1 Longitud	13,462 cm
Paquete 1 Peso	367,41 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	17,78 cm
Paquete 2 Ancho	15,494 cm
Paquete 2 Longitud	54,102 cm
Paquete 2 Peso	7,511 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	No Conforme

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------