



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	30 A
Certifications	Registrado por UL
Voltage Rating	120/240 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Spaces	2
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase B 30 mA
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Terminales con abrazaderas de tornillo
Wire Size	1 x AWG 14...AWG 8 (aluminio/cobre)

Complementario

Par de apriete	4,6 N.M para 2,5...10 mm ² - tipo de cable: AWG 16...AWG 14) 4,6 N.m para 4...20 mm ² - tipo de cable: AWG 12...AWG 4)
----------------	---

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,588 cm
Paquete 1 Ancho	9,144 cm
Paquete 1 Longitud	13,716 cm
Paquete 1 Peso	526,17 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------