



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	30 A
Certifications	Registrado por UL
Voltage Rating	120/240 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Spaces	2
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Terminales con abrazaderas de tornillo
Wire Size	1 x AWG 12...AWG 4 (aluminio) 1 x AWG 14...AWG 6 (cobre)

Complementario

Par de apriete	4,6 N.M para 2,5...10 mm ² - tipo de cable: AWG 16...AWG 14) 4,6 N.m para 4...20 mm ² - tipo de cable: AWG 12...AWG 4)
Altura	79,50 mm
Ancho	50,80 mm
Profundidad	75,69 mm

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,636 cm
Paquete 1 Ancho	6,096 cm
Paquete 1 Longitud	13,716 cm
Paquete 1 Peso	531,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	33
Paquete 2 Altura	13,716 cm
Paquete 2 Ancho	35,306 cm
Paquete 2 Longitud	53,086 cm
Paquete 2 Peso	17,758 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------