Hoja de datos del producto HOM240GFI Características

Interruptor enchufable Homeline 40A 2P 120/240 VAC 10 kA GFCI 6mA

Principal	
Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	40 A
Certifications	Registrado por UL
Voltage Rating	120/240 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Spaces	2
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Terminales con abrazaderas de tornillo
Wire Size	1 x AWG 12AWG 4 (aluminio) 1 x AWG 14AWG 6 (cobre)

Complementario

Par de apriete	4,6 N.M para 2,510 mm² - tipo de cable: AWG 16AWG 14) 4,6 N.m para 420 mm² - tipo de cable: AWG 12AWG 4)	
Altura	79,50 mm	
Anchura	50,8 mm	
Profundidad	75,69 mm	

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,398 cm
Paquete 1 Ancho	5,842 cm
Paquete 1 Longitud	13,716 cm
Paquete 1 Peso	553,382 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	33
Paquete 2 Altura	13,716 cm
Paquete 2 Ancho	34,798 cm
Paquete 2 Longitud	53,340 cm
Paquete 2 Peso	18,443 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	Sí	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No	
Regulación REACh	Declaración De REACh	
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones	
Sin mercurio	Sí	

Información de exención de RoHS	™ Sí	
Regulación de RoHS de China	☑ Declaración RoHS China	
Divulgación ambiental	☑ Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil	
Rendimiento del contenido halógeno	Producto sin halógeno	
Recuperación	No	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	41	

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------