



Principal

Product	Interrupor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	80 A
Certifications	Registrado por UL
Voltage Rating	120/240 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Spaces	2
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))
Wire Size	1 x AWG 4...AWG 2/0 (aluminio/cobre)

Complementario

Par de apriete	4,8 N.m - tipo de cable: AWG 4...2/0 kcmil)
Altura	79,50 mm
Ancho	50,80 mm
Profundidad	75,69 mm

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,842 cm
Paquete 1 Ancho	8,636 cm
Paquete 1 Longitud	9,652 cm
Paquete 1 Peso	385,554 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	1728
Paquete 2 Altura	101,6 cm
Paquete 2 Ancho	101,6 cm
Paquete 2 Longitud	121,92 cm
Paquete 2 Peso	680,388 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	36
Paquete 3 Altura	9,652 cm
Paquete 3 Ancho	35,052 cm
Paquete 3 Longitud	52,832 cm
Paquete 3 Peso	14,311 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------