# Hoja de datos del producto HOM280 Características

# Interruptor Enchufable Homeline 2P 80A 10kA 120/240Vac

Principal	
Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	80 A
Certifications	Registrado por UL
Voltage Rating	120/240 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Spaces	2
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))
Wire Size	1 x AWG 4AWG 2/0 ( aluminio/cobre )

## Complementario

Par de apriete	4,8 N.m - tipo de cable: AWG 42/0 kcmil)
Altura	79,50 mm
Anchura	50,8 mm
Profundidad	75,69 mm

#### Entorno

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	5,842 cm	
Paquete 1 Ancho	8,636 cm	
Paquete 1 Longitud	9,652 cm	
Paquete 1 Peso	385,553 g	
Tipo de unidad de paquete 2	CAR	
Número de unidades en el paquete 2	36	
Paquete 2 Altura	10,160 cm	
Paquete 2 Ancho	35,560 cm	
Paquete 2 Longitud	53,340 cm	
Paquete 2 Peso	14,175 kg	
Tipo de unidad de paquete 3	PAL	
Número de unidades en el paquete 3	1728	
Paquete 3 Altura	101,600 cm	
Paquete 3 Ancho	101,600 cm	
Paquete 3 Longitud	121,920 cm	
Paquete 3 Peso	680,388 kg	

## Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	Sí	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No	
Regulación REACh	☑ Declaración De REACh	
Directiva RoHS de la UE	Cumple Declaración RoHS UE	
Toxic de metal pesado libre	Sí	
Sin mercurio	Sí	
Información de exención de RoHS	₫sí	
Regulación de RoHS de China	☑ Declaración RoHS China	
Divulgación ambiental	☑ Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	
Recuperación	No	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	24	

# Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------