Hoja de datos del producto HOM320 Características

Interruptor Enchufable Homeline 3P 20A 10kA 208Y/120Vac

Principal	
Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	20 A
Voltage Rating	208/240 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

X AWG 14...AWG 8 (aluminio/cobre)

Complementario

7,0 14.111 para 2,5.1.0 mm - tipo de cable. Avvo 14.1.Avvo 0	Par de apriete	4,0 N.m para 2,56 mm ² - tipo de cable: AWG 14AWG 8)
--	----------------	---

Wire Size

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento 40 °C	
--	--

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,595 cm
Paquete 1 Ancho	7,544 cm
Paquete 1 Longitud	7,95 cm
Paquete 1 Peso	181,437 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	8,0 cm
Paquete 2 Ancho	8,0 cm
Paquete 2 Longitud	25,6 cm
Paquete 2 Peso	1,5 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	30
Paquete 3 Altura	26,5 cm
Paquete 3 Ancho	17,5 cm
Paquete 3 Longitud	42,3 cm
Paquete 3 Peso	15,3 kg

Sostenibilidad de la oferta Pogulación DEACh

Regulation REACH	☑ Declaración De REACh	
Directiva RoHS de la UE	Cumple Declaración RoHS UE	
Toxic de metal pesado libre	Sí	
Sin mercurio	Sí	
Información de exención de RoHS	₫ Sí	

Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	23	
Garantía contractual		

Garantia contractual

Periodo de garantía	18 Meses