

Principal

Product	Interrupor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	20 A
Voltage Rating	208/240 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))
Wire Size	X AWG 14...AWG 8 (aluminio/cobre)

Complementario

Par de apriete	4,0 N.m para 2,5...6 mm ² - tipo de cable: AWG 14...AWG 8)
----------------	---

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,595 cm
Paquete 1 Ancho	7,544 cm
Paquete 1 Longitud	7,95 cm
Paquete 1 Peso	181,437 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	8,0 cm
Paquete 2 Ancho	8,0 cm
Paquete 2 Longitud	25,6 cm
Paquete 2 Peso	1,5 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	30
Paquete 3 Altura	26,5 cm
Paquete 3 Ancho	17,5 cm
Paquete 3 Longitud	42,3 cm
Paquete 3 Peso	15,3 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------