

### Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	50 A
Voltage Rating	208/240 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))
Wire Size	X AWG 8...AWG 4 ( aluminio/cobre )

### Complementario

Par de apriete	4,0 N.m para 2,5...6 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 14...AWG 8)
Altura	79,50 mm
Ancho	65,79 mm
Profundidad	75,69 mm

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,595 cm
Paquete 1 Ancho	7,544 cm
Paquete 1 Longitud	7,95 cm
Paquete 1 Peso	181,437 g

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------