

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	60 A
Voltage Rating	208/240 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))
Wire Size	X AWG 6...AWG 2 (aluminio/cobre)

Complementario

Par de apriete	4,0 N.m para 2,5...6 mm ² - tipo de cable: AWG 14...AWG 8)
Altura	79,50 mm
Ancho	65,79 mm
Profundidad	75,69 mm

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,595 cm
Paquete 1 Ancho	7,544 cm
Paquete 1 Longitud	7,95 cm
Paquete 1 Peso	181,437 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------