



Principal

Gama	Génesis
Tipo de Producto o Componente	Interruptor y enchufe
Configuración de polos de salida	2P
Color	Beige

Complementario

Presentación del dispositivo	Dispositivo completo
Montaje de dispositivo	Empotrado
Switch function ((*))	1 polo 1 vía
Número de elementos basculantes	1,0
Número de módulos	2 módulos
[In] Corriente Nominal	16 A 15 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	250 V
Material	PC (policarbonato): switch ((*)) PC (policarbonato): Tomas y salida ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): bastidor de cubierta
Conexiones - terminales	1,5...2,5 Mm ² terminales de tornillo Terminales de tornillo
Altura	113,0 mm
Ancho	75,0 mm
Profundidad	42,0 mm
Peso del producto	0,066 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	INGCER
-----------------------------	--------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,9 cm
Paquete 1 Ancho	1,4 cm
Paquete 1 Longitud	2,8 cm
Paquete 1 Peso	78 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------