

# Hoja de datos del producto S3B14820

## Características

## Toma Telefónica Miluz Tipo Americano Doble RJ11 4 Hilos



### Principal

Gama	Miluz
Nombre estético	Bossa
Tipo de Producto o Componente	Toma de teléfono
Modo de fijación	Mediante tornillos

### Complementario

Presentación del dispositivo	Mecanismo completo
Tipo de toma de teléfono	RJ11
Tono de color	Blanco polar - tipo de cable: RAL 9003)
Tipo de paquete	Flow-pack
Modo de cableado	4 cables
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Número de módulos	2 módulos
Conexiones - terminales	Terminales de clavija Terminales cerrados
Sección de cable	0,75 mm <sup>2</sup>
Calibre AWG	AWG 21
Altura	111 mm
Ancho	73 mm
Profundidad	21,4 mm
Fondo empotrado	12,4 mm
Profundidad saliente	9 mm

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,5 cm
Paquete 1 Ancho	0,8 cm
Paquete 1 Longitud	7,7 cm
Paquete 1 Peso	52 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	15,8 cm
Paquete 2 Ancho	21,5 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	1040 g

## Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	 Si

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------