



Principal

Gama	Miluz
Nombre estético	Bossa
Tipo de Producto o Componente	Ventilador
Presentación del dispositivo	Mecanismo completo
Tono de color	Blanco polar - tipo de cable: RAL 9003)
Tipo de paquete	Al vacío

Complementario

Aplicación de atenuador	Ventilador
[Ue] tensión asignada de empleo	127 V AC
Rango de potencia	127 W
Material	ABS (acrilnitrilo butadieno estireno): conducto de cableado
Número de módulos	1 módulo
Modo de fijación	Por torni.
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo de estribo
Calibre AWG	AWG 12
Altura	111 mm
Ancho	73 mm
Profundidad	49,1 mm
Fondo empotrado	27,1 mm
Profundidad saliente	22 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,5 cm
Paquete 1 Ancho	5,2 cm
Paquete 1 Longitud	7,7 cm
Paquete 1 Peso	68 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	15,8 cm
Paquete 2 Ancho	21,5 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	408 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------